


## Facility Trade Group, expert in Specialistische Reiniging

Desinfecteren door middel van spraysen



**WAGNER**

**WSB**

Naast het direct doorgeven van mens tot mens, vormen ook oppervlakken een risico voor virusoverdracht. Zeker met de huidige COVID-19 pandemie is dit van belang. Studies tonen namelijk aan dat SARS-CoV-2 (en het Covid-19) virussen diverse dagen kunnen overleven op oppervlakken waarmee we dagelijks in contact komen.

### Expert in oppervlaktetechnieken

De WAGNER Group is een wereldwijde expert in oppervlaktetechnieken. Dat maakt Wagner voor ons de ideale partner wanneer het aankomt op het grondig desinfecteren van oppervlakken. Met de verfspuiten van Wagner kunnen de meest voorkomende desinfectiemiddelen snel en makkelijk aangebracht worden op grote & complex te bereiken oppervlakken. Facility Trade Group heeft in samenwerking met Wagner en Tevan een kant en klaar concept voor u voor het desinfecteren van ruimten en oppervlakken.

### (Ver)sputtechnologie

Sputtechnologie maak een uitgebreide behandeling van oppervlakken met een desinfectiemiddel mogelijk. Hierdoor kan de aanwezigheid van bacteriën, virussen en schimmels verminderd worden. Desinfectiemiddelen in vloeibare vorm, die op zijn minst virusdodend zijn, zijn geschikt voor een applicatie op oppervlakken via het verspuiten.

## Kleine oppervlakken & objecten



### Wagner W 690 Flexio desinfectie sprayer

Artikelnummer: 2361543

De Wagner 690 Flexio beschikt over een losse turbine die de lucht produceert, een luchtslang en een tweetal spuitpistolen. Hierdoor is het deel dat u in de hand heeft uitermate licht en dus handig. Het innovatieve I-Spray spuitopzetstuk verstuift het materiaal optimaal en zorgt voor een gelijkmatig en perfect dekkend resultaat. De spuitstraal laat zich variabel instellen, zowel qua breedte alsook horizontaal als verticaal. Ook de luchthoeveelheid is traploos regelbaar. De bekerinhoud van de pistolen is 800 cc en 1.800 cc. Voor gebruik met desinfectiemiddel:

Voor het sprayen van desinfectiemiddel dient te turbine maximaal te draaien met minimale toevoeging van het desinfectiemiddel.

## Medium oppervlakken & ruimtes



### Wagner Control Pro 350 M desinfectie sprayer

Artikelnummer: 2371057-DES/SET

De Control Pro 350 M beschikt over de High Efficiency Airless technologie: dus minder druk en een innovatieve spuittip. Gegarandeerd een streepvrije, perfect dekkende laag. Het hoogwaardige Airless-pistool met twee-vingertrekker en de 15 meter lange, zeer flexibele slang bieden optimaal bedieningscomfort. De wagen met telescoopgreep bespaart plaats bij het transport en de opslag en zorgt tevens voor het eenvoudig wisselen van werkplek. Control Pro Airless spuitapparaten van de nieuwe generatie zijn voorzien van High Efficiency Airless technologie.

## Grote oppervlakken & ruimtes



### Wagner SF23 Pro Airless desinfectie sprayer

Artikelnummer: 2399198-DES/SET

De SuperFinish 23 Pro is een robuust en duurzaam airless spuitapparaat. Dankzij de unieke QLS-technologie met lange slag worden dunvloeibare materialen zoals ook desinfectiemiddel betrouwbaar verwerkt. De membraanpomp-technologie zorgt voor een lager materiaalverlies. In combinatie met een bovenbak worden materiaalwissels tevens vereenvoudigd. De flexibele aanzuigslang maakt een rechtstreekse aanzuiging uit de originele verpakking mogelijk. Het inklapbare onderstel zorgt voor een moeiteloos transport op de bouwplaats en kan ruimtebesparend worden getransporteerd.

## Veiligheidsinstructies

Hou steeds rekening met de volgende veiligheidsinstructies voor gebruik:

- Draag altijd de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen „PPE“, bekijk altijd de veiligheidsfiche van het materiaal: handschoenen, bril en masker.
- Richt de spuitstraal nooit naar mensen of dieren - er is een risico op lichamelijk letsel.
- Lees de handleiding van de machine aandachtig door alsook de veiligheidsfiches van de gebruikte materialen en volg alle instructies en aanbevelingen.
- Geen elektrische toestellen of systemen bespuiten.
- Wanneer u ontvlambare producten gebruikt moet de machine buiten de behandelde ruimte staan waar het spuiten gebeurt. (Gevarenzone = 5 m afstand van de applicatie)
- Als ontvlambare desinfectiemiddelen worden gebruikt, moet voldoende ventilatie gewaarborgd zijn. Verder is het afgeraden om warme en hete oppervlakken te desinfecteren. Indien mogelijk moeten elektrische systemen afgezet worden en het gebruik van lichtschakelaars vermeden. **Er is explosiegevaar!**

## Hoe te gebruiken ?

- Zorg dat alle verbindingen van het systeem stevig vastgedraaid zijn en controleer de dichtingen van het systeem eerst met water voor het met desinfectiemiddelen te gebruiken.
- Verwijder het water
- Vul het desinfectiemiddel in de onderbeker of plaats het aanzuigstelsel direct in de verpakking.
- Voor HVLP machines:
  - o Maximale luchtdebiet met minimaal product debiet
- Voor airless machines:
  - o Drukregeling: 70-100 bar (Control Pro niveau 4)
  - o Spuittip selectie: (aangeraden 513, 311 voor Control Pro)
  - o Wanneer u andere spuittips gebruikt moet de applicatiesnelheid aangepast worden.
- Breng de desinfectie middelen snel en gelijkmatig aan op de oppervlakken volgens de richtlijnen van het materiaal.
- De inwerktijd haalt u uit de technische fiche van de fabrikant van het desinfectiemiddel.